

nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 196 mm

KATALOGNUMMER

PTF6

DESIGN

Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg eller stagklämmor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Stift och fot i plast gör att rör inte rostar

Klämmor levereras i två olika storlekar för att passa projektets behov

Foten har flera hål för att en mängd olika klämsstorlekar och konfigurationer ska kunna användas

Extra klämmor kan köpas separat för ytterligare rörsträckningar

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Transporteras enkelt till taket



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 360460

Material: Polyuretan; Polypropylen; Nylon

Temperatur: -45 to 65 °C

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Längd 1 (L1): 196 mm

Längd 3 (L3): 81mm

Bredd (W): 150 mm

Höjd (H): 102 mm

A.: 122 mm

B.: 41 mm

Ytområde: 26452mm²

Enhetsvikt: 0.3 kg





Statisk belastning: 1330N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Längd 2 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF2C klämmor. Längd 3 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF1C klämmor.

Verktygsfri rörklämma				
Artikelnummer	Ytterdiameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

DIAGRAMS





VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.



nVent.com/ENDDT 3