

PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, Stål, EPDM-SBR, EG, 215-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN



KATALOGNUMMER

PXI220EG

DESIGN

Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter

Bulldämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 578180

Material: Stål;EPDM-SBR-gummi

Yta: Elförzinkat

Temperatur: -50 to 120 °C

Ytterdiameter (OD): 215 - 220 mm

Rörstorlek: 8"

NB/DN: 200

Stångstorlek (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"

Bredd (W): 38 mm

Tjocklek (T): 2.9 mm

Skruvdiameter (Sc): 8



Skruvlängd (L): 30mm

Statisk belastning: 3500N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Foder av EPDM-gummi.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com

