

PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 246-252 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm

KATALOGNUMMER

PXN252EG

DESIGN

Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter

Extra kraftig



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 577400

Mutter ingår: Ja

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Ytterdiameter (OD): 246 - 252 mm

Stångstorlek (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"


Bredd (W): 38 mm

Tjocklek (T): 2.9 mm

Skruvdiameter (Sc): 8

Skruvlängd (L): 30mm

Statisk belastning: 3500N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

