

Hurtigkobling profilmutter, M12 Stag

KATALOGNUMMER

QSNM12EG

DESIGN

Ger snabb universell infästning av gängad stång och utrustning mot standardstagprofiler

Den förmonterade glidmuttern är redo att användas direkt ur förpackningen

Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 592930

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Stångstorlek (RS): 12

A.: 8 mm

B.: 4 mm

C.: 41 mm


Statisk belastning 1 (F1): 4400N

Statisk belastning 2 (F2): 4700N

Statisk belastning 3 (F3): 4900N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 representerar 1,5 mm stagkanaltjocklek. Statisk last 2 representerar 2,0 mm stagkanaltjocklek. Statisk last 3 representerar 2,5 mm stagkanaltjocklek.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

