

NM Kabel till stav/vajer clips, 7–8 mm OD



KATALOGNUMMER

RMX4Z34

DESIGN

Stödjer icke-metalliskt mantlade kablar med jordtråd

Ökad kapacitet och applikationsmöjligheter genom att kombinera 4Z- och 6Z-produkter till ett förbättrat och effektivt erbjudande

Med den förbättrade flerfunktionsklämman går det att optimera lagret samtidigt som schemaläggningsriskerna förknippade med flera lagerhållningsenheter (SKU) på arbetsplatsen minskar.



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 171096

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Flänstjocklek: 3.9 - 9.5 mm

Ytterdiameter: 7 - 8 mm

Stångstorlek: 4;6;8;10

Vajerstorlek: 3.9 - 4.8 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Montagen ger stöd från de flesta stom- och konstruktionsdelar.

4Z-delar installerade på 3/8" (M10) slät stång i F2-riktningen har en statisk belastning på 15 lb (67 N).

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDD1](https://www.nvent.com/ENDD1)

