

RS remhållare för service, 469,9 mm

KATALOGNUMMER

RS18



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

DESIGN

Idealisk för både nya och befintliga applikationer

Kan installeras utan att behöva plocka isär systemet eller ta bort klämman

Kompatibel med alla standard CADDY balkklammer och kan säkras både med en skruv eller med gängstång

Stor tårformad öppning gör den kompatibel med flera storlekar av gängstänger, reducerar lagerhållning med 50%

myntad kant på den tårformade öppningen låser sig på gängstången, eliminerar risken för vridning under installation.

Ger en säker fastsättning i seismiska zoner och följer NFPA® krav



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 590256

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Längd (L): 469.9mm

Bredd (W): 44.5 mm

Tjocklek (T): 1.5 mm

Stångstorlek (RS): M10;M12;M16;M20


Hålstorlek (HS): 28.6 mm

A.: 82.3 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Lägg till 50,8 mm till flänsens bredd för att beräkna minimal längd på band som behövs.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

