

Expanderbult, Stål, EG, M8 Gäng, 115 mm

KATALOGNUMMER

SABM8050


DESIGN

Kilankare för tung last

För betong med och utan sprickor

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

Godkänd för användning i Seismic design kategori C1 & C2 (för borrdiameter 8 mm och mer)



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 400409

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Trådstorlek (TS): M8

Längd (L): 115mm

Inbäddningsdjup: 55 mm


A.: 49 mm

Borrdiameter: 8mm

Karakteristiska axiella laster från ETA-12/0397

Artikelnummer	Sprucken Betong C20/25	Ikke sprucken betong C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

