

SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 18 mm OD



KATALOGNUMMER

SCLI19I0018

DESIGN

Förmonterad rörklämma med två stålskruvar

Brandklass B2 enl. DIN 4102-1

brandklassning M1 enl. NFP 92-501

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 580305

Isolationstjocklek: 19 mm

Material: Stål;Polyisocyanurat

Yta: Elförzinkat

Densitet: 80 kg/m³

Tryckhållfasthet: 520 kPa @ 23 °C

Termisk ledningsförmåga: 0.03 W/m-K @ 10 °C


Temperatur: -40 to 90 °C

Ytterdiameter (OD): 18 mm

Stångstorlek (RS): M8;M10

B.: 50 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

