

Expanderankare för lätta tillämpningar

KATALOGNUMMER


SCMND

DESIGN

Utmärkt tillsammans med brandklassade clips och klammer

Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand

ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 800071

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Borrhålsdjup: 45mm

A.: 5 mm Max

Borrdiameter (Ø): 6"

Hålstorlek (HS): 7.2 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Med håldjup avses största djup, vilket bör justeras efter den infästa produktens tjocklek.


Den maximala belastningen per fixeringspunkt för flera användningsområden för icke-strukturella applikationer kan, beroende på nationella föreskrifter, Den ligger under den godkända belastningen på ankaret. De godkända belastningarna per fixeringspunkt regleras för respektive land i ETAG 001, del 6.

Total säkerhetsfaktor enligt ETAG 001 inkluderad (Ym och Yf).

Multiple use for non-structural applications

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

