

Balkmonteringssats

KATALOGNUMMER

SLBM12

DESIGN

För installationer där kabeln inte kan slingas runt stålbalken

Kan stödja två ledningssystem som använder varje ögonmutter som en förankringspunkt

Satsen innehåller balkklämmor och ögonmuttrar

Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196852

Material: Stål

Yta: Elförzinkat;Varmförzinkat

Flänstjocklek (FT): 10 - 20 mm

Stångstorlek (RS): 12

Statisk belastning 1 (F1): 400N


Statisk belastning 2 (F2): 700N

Statisk belastning 3 (F3): 800N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

