

# nVent CADDY Speed Link Ledningskabelspole, 50 m längd

## KATALOGNUMMER

**SLC6L50**

## DESIGN

Används för att installera anpassade längder på ledningskabeln med två låsanordningar

Spole med nVent CADDY Speed Link stålvaser

Stålvaser som består av 7 buntar med 19 trådar vardera av flygplanstråd i stål



## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196821

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Vaserdiameter: 6 mm

Vasarlängd: 50m

Vinkel (a): 60 ° Max

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Förspänning av vasern måste appliceras med ett lednings spänningsverktyg.

Kundanpassade längder går att beställa som metervara.

| Horisontell installation  |         |        |
|---------------------------|---------|--------|
| Förmontering              | 1,000 N | 450 N  |
| Statisk belastning 1 (F1) | 490 N   | 590 N  |
| Statisk belastning 2 (F2) | 880 N   | 1080 N |
| Statisk belastning 3 (F3) | 980 N   | 1180 N |
| Vertikal installation     |         |        |
| Statisk belastning 4 (F4) | 4,440 N |        |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

