

nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vajer, 5 m längd



KATALOGNUMMER

SLD15L5S

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 195940

Material: Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Vajer diameter: 1.5 mm

Vajerlängd: 5m

A.: 58.4 mm

B.: 22.9 mm

C.: 6.4 mm



Statisk belastning: 195N

Höjd (H): 19 mm

Bredd (W): 12.7 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tråd och förmonterad krok och ändbeslag av rostfritt stål 316 (1.4401).



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

