

nVent CADDY Speed Link SLDM med krok, 1,5 mm Vajer, 2 m längd

KATALOGNUMMER

SLDM615L2

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Idealisk för upphängning av belysning, kanalsystem och andra installationsprojekt

Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet

Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196029

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Vajerdiameter: 1.5 mm

Vajerlängd: 2m

A.: 58.4 mm

B.: 22.9 mm

C.: 6.4 mm



Statisk belastning: 195N

Stångstorlek (RS): 6

Längd (L): 7mm

Höjd (H): 24.5 mm

Bredd (W): 9.2 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

