

nVent CADDY Speed Link SLDM med pinne, 1,5 mm Vajer, 2 m längd



KATALOGNUMMER

SLDM615L2T

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne

För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet

Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196044

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Vajerdiameter: 1.5 mm

Vajerlängd: 2m

A.: 39 mm

B.: 5 mm

Statisk belastning: 195N




Stångstorlek (RS): 6

Längd (L): 7mm

Höjd (H): 24.5 mm

Bredd (W): 9.2 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

