

M8x25mm øyebolt med 8,5mm diameter gjennomhullingshull, elektrogalvanisert

KATALOGNUMMER

SLEBM8

DESIGN

Utvecklad för nVent CADDY Speed Link stålvajer eller krok



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 195856

Material: Stål


Yta: Elförzinkat

Skruvdiameter (Sc): 8

Skruvlängd (L): 25mm

Hålstorlek (HS): 8.5 mm

Längd (L): 50mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

