

nVent CADDY Speed Link SLK med ögla, 1,5 mm Vajer, 1 m längd



KATALOGNUMMER

SLK15L1LPR2

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad ögla ändfäste

Enkel och flexibel lösning för infästning mot konstruktionsdelar

Stålvajer löper runt konstruktionen och genom ögla för snabb installation

Idealisk för fastsättning mot purlin, balkar och andra konstruktionsdelar

Fungerar bra i trånga eller begränsade utrymmen

Ögla fästs direkt mot rör, ventilationskanal eller annat hängande montage



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196628

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Vajer diameter: 1.5 mm

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajerlängd: 1m

Längd (L): 101.6mm


Höjd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

