

nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände, 1,5 mm Vajer, 1 m längd, M6 Gäng



KATALOGNUMMER

SLK15L1SEM6

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad gängad ände

Fästs mot konstruktioner med gängade ankaren eller anordningar med gängat hål

Ansluts direkt mot gängade utrustningar i trapetsmontage, belysningsarmaturer, HVAC-montage och skyltsystem



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196564

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajer diameter: 1.5 mm

Vajerlängd: 1m

Stångstorlek (RS): 6

Skruvlängd (L): 25mm


Höjd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 195N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

