

nVent CADDY Speed Link SLK med l kke, 2 mm Vaier, 10 m lengde



KATALOGNUMMER

SLK2L10LP

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, l sanordning och f rmonterad  gla  ndf ste

Enkel och flexibel l sning f r inf stning mot konstruktionsdelar

St lvajer l per runt konstruktionen och genom  gla f r snabb installation

Idealisk f r f sts ttning mot purlin, balkar och andra konstruktionsdelar

Fungerar bra i tr nga eller begr nsade utrymmen

 gla f sts direkt mot r r, ventilationskanal eller annat h ngande montage



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196606

Material: St l;Polypropylen;Zinklegering

Yta: Elf rzinkat

S kerhetsfaktor f r statisk belastning: 5:01

Vajerdiameter: 2 mm

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajerl ngd: 10m

L ngd (L): 101.6mm


H jd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90   Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

