

nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 2 mm Vajer, 1 m längd



KATALOGNUMMER

SLK2L1DW6

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad vajerklämma med ändmontering för ledningskabel.

Kan användas för att hänga upp ledningskabeln eller fungera som ett mellanstöd för att minska spänningen och att den bågnar

Fäster enkelt på kabeln och låses på plats när den är stängd

Verktygsfri klämma kan stängas för hand på kabeln

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196836

Material: Stål;Spring Stål;Polypropylen;Zinklegering

Yta: Elförzinkat;nVent CADDY Armour

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Vajerdiameter: 2 mm

Vajerlängd: 1m

A.: 70 mm

B.: 20 mm

C.: 25 mm

Diameter (Ø): 6 mm

Höjd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 440N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

