

nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 2 mm Vajer, 2 m längd



KATALOGNUMMER

SLK2L2AB

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat vinkeljärn ändfäste

Idealisk för infästning i betong, stål eller trätor

Enkelt alternativ för att hänga upp kedja och andra delar



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196529

Material: Stål;Zinklegering;Polypropylen

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajerdiameter: 2 mm

Vajerlängd: 2m

A.: 22.6 mm

Hålstorlek (HS): 7.1 mm

Höjd (H): 55 mm




Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 440N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

