

nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 2 mm Vaier, 3 m lengde, 3-8 mm Flens



KATALOGNUMMER

SLK2L34H24

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat nVent CADDY klämma ändfäste

Monteras med bara hammare

Passar de flesta balkar



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196535

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajer diameter: 2 mm

Vajerlängd: 3m

Flänstjocklek (FT): 3 - 8 mm

Statisk belastning: 440N

Höjd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

