

nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 2 mm Vaier, 3 m lengde

KATALOGNUMMER

SLK2L3WA6

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och kilankare från fischerwerke GmbH & Co. KG

Fästs snabbt och enkelt i sprucken eller hel betong

Inga speciella verktyg behövs

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196735

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Vajer diameter: 2 mm

Vajerlängd: 3m

Längd (L): 54mm

Höjd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm




Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 300N

Borrdiameter: 6mm

Borrhålsdjup: 31mm

Inbäddningsdjup: 25 mm Min



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

