

nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok, 3 m längd, 0,5 m "Y" längd

KATALOGNUMMER

SLK2YH500L3



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade krokar

Fästs i byggnadskonstruktionen och krokas i hängande installationer och rännor

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan

Enkelpendel med dubbla krokar ger ökad stabilitet i systemet

Finns även i utförande med ändfäste för enkelkrok



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196550

Material: Stål;Zinklegering;Polypropylen

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajer diameter: 2 mm

Vajerlängd: 3m

Vajerns Y-längd (YL): 0.5m

A.: 58.4 mm

B.: 22.9 mm

C.: 6.4 mm

Statisk belastning: 440N


Höjd (H): 55 mm

Bredd (W): 19 mm

Tjocklek (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

