

Verktøyfri oppheng for 3mm diameter ståltau

KATALOGNUMMER

SLK3C200



DESIGN

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196730

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering

Vajer diameter: 3 mm

Höjd (H): 62 mm


Bredd (W): 24 mm

Tjocklek (T): 16 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajer spolar och tillbehör med samma specificerade vajer diameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

