

nVent CADDY Speed Link Ledningssats, 20 m längd

KATALOGNUMMER

SLK6L20

DESIGN

Satsen inkluderar förskuren längd på säkringsskuren kabel för att undvika slitage, förmonterad krokanpassning i änden och verktygsfri låsenhet för att spara installationstid.

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer

Ändkroken fästs enkelt på ögonmuttern

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196803

Material: Stål;Zinklegering;Polypropylen

Yta: Elförzinkat;Varmförzinkat

Vajerdiameter: 6 mm

Vajerlängd: 20m

A.: 75 mm

B.: 40 mm

C.: 15 mm

Höjd (H): 108 mm

Bredd (W): 41 mm

Tjocklek (T): 30 mm

Vinkel (a): 60 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION




Stålvajerns längd är mätt från änden av kabeltråden till kroken på sidan av valsningen.

Statisk belastning 1 representerar en punktbelastning i mitten av ledningsinstallationen. Statisk belastning 2 representerar en två- eller trepunktsfördelad belastning på ledningsinstallationen. Statisk belastning 3 representerar en fyra eller fler punktfördelad belastning på ledningsinstallationen.

Förspänning av vajern måste appliceras med ett lednings spänningsverktyg.

Horisontell installation		
Förmontering	1,000 N	450 N
Statisk belastning 1 (F1)	490 N	590 N
Statisk belastning 2 (F2)	880 N	1080 N
Statisk belastning 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertikal installation		
Statisk belastning 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

