

nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 2 mm Vaier, 10 m lengde

KATALOGNUMMER

SLS2L10

DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp

Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg

Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 196746

Material: Stål;Zinklegering;Polypropylen

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS

Vajer diameter: 2 mm

Vajerlängd: 10m

A.: 57 mm

B.: 20 mm

C.: 5.5 mm

Höjd 1 (H1): 53mm

Höjd 2 (H2): 43.5mm

Trådstorlek (TS): M8

Bredd (W): 16 mm

Hålstorlek (HS): 8 - 10 mm

Öppningsstorlek (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Tjocklek (T): 4 mm Max

Statisk belastning: 270N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

2 mm låsanordning passar till C-kanal typ E0 och E0L.

3 mm låsanordning passar till C-profil typ E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stagprofil typ C, perforerad stagprofil typ A, perforerad stagprofil typ AS, perforerad stagprofil typ CC, perforerad stagprofil typ AA.

Total last per vajer på flerskiktstrapets får inte överstiga den statiska lasten.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

