


Svivelstolpfotkonsol för profil typ A, EG



KATALOGNUMMER

SNAEG

DESIGN

Passar för lutande väggar och innertak

Två bultar och muttrar ingår

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 311905

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Höjd (H): 150 mm

Längd (L): 106mm

Tjocklek (T): 3 mm



Diameter (Ø): 11 mm

A.: 42 mm

B.: 11 mm

C.: 20 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

