

SNSW Flänsmutter, M10 Gäng, 42,4 mm dia

KATALOGNUMMER

SNSWM10

DESIGN

Idealiskt för renoveringsprojekt, exempelvis trapetsmontage där man inte vill demontera förläggningssystemet


Används med ett stopp vid montering av CADDY ROD LOC-montage

Kan enkelt monteras, tas bort och flyttas till valfri placering längs stången

Klar att användas vid uppackning och eliminerar flera standarddelar

Fungerar som en kombination av sexkantmutter och platt bricka

Brickan är tillräckligt stor för att fungera ned standardstagprofiler



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 390102

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Stångstorlek (RS): 10

Diameter (Ø): 42.4 mm

Höjd (H): 20mm

Nyckelstorlek: 20 mm



Flänstjocklek (FT): 6.5 mm

Statisk belastning: 1557N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Endast för användning på obehandlade eller elförzinkade delar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

