

SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 1 1/2" Rør, 40 DN

KATALOGNUMMER

SOSR150

DESIGN

Inkluderer utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Positionerar rör 1-1/2" (38 mm) på distans från monteringsytan och eliminerar behov av träklotsar

Kan monteras både i vertikalt och horisontellt läge på betong, stål och trä

Uppfyller UL® 203 "Stringent upward thrust requirement"

UL®-listad både som hängare och rörhållare

Uppfyller kraven i NFPA® 13 för statisk last

Monteringsskruvar ingår

Kan användas med mutter 3TW på baksidan på installationer på träfiberbjälkar



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 597808

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Rörstorlek: 1 1/2"

NB/DN: 40

Hålstorlek (HS): 5.1 mm



A.: 98 mm

B.: 114 mm

C.: 25.4 mm

Tjocklek (T): 1.61 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

