

Profilmutter med fjær, kanaltype C, S316, M10 stag



KATALOGNUMMER

SPRCM10S6

DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

Fjädern ger enkel montering

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 315230

Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)



Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Stångstorlek (RS): 10

Tjocklek (T): 8 mm

Vridmoment (TQ): 55 N·m

Utdragningsstyrka			
Delnummer	Kanaltjocklek		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

