

# Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M6 stag



## KATALOGNUMMER

**SPRCM6HD**

## DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

Fjädern ger enkel montering

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 315040

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat



Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 3:01

Stångstorlek (RS): 6

Tjocklek (T): 6 mm

Vridmoment (TQ): 12 N·m

| Utdragningsstyrka |               |        |        |
|-------------------|---------------|--------|--------|
| Delnummer         | Kanaltjocklek |        |        |
|                   | 2,5 mm        | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRCM6xx          | 2000 N        | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx          | 3330 N        | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx         | 4890 N        | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx         | 4890 N        | 4660 N | 4440 N |



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

