

Stag och stavbalkklämma, M10 Gäng, 50 mm Max Fläns



KATALOGNUMMER

STCB10M

DESIGN

Flerfunktionsbalkklämma som passar för stagprofil eller gängad stång

Bult ingår

Måste monteras i par

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 181580

Material: Stål

Yta: Elförzinkat



Struttyp: A (41 x 41 mm);CC (41 x 41 mm)

Stångstorlek (RS): 10

Flänstjocklek (FT): 50 mm Max

A.: 71 mm

Statisk belastning: 1350N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

