

Valvhålstans

KATALOGNUMMER


TDHP2

DESIGN

Inkluderar fjädrar för snabb lossning

Höjddjusterbar

Tillgänglig utbytesdynsats



PRODUKTATTRIBUT


Artikelnummer: 159441

Material: Stål

Hålstorlek (HS): 10.5 mm

A.: 40 - 100 mm

B.: 12 - 80 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

