

Teleskop profilerstatning, modifierad, M10 Stag

KATALOGNUMMER

TSR1220R



DESIGN

Spårade ändrar medger att konsolen monteras med fyra nVent CADDY SN muttrar på gängad stång över en befintlig trapets, reducerar monterings tid och blockering av byggnaden

Profilen anpassas till önskad längd och låses på plats med ett fjädrande låsclips

Standardstagprofil löper utmed hela delens längd och medger användning av de flesta vanliga fästen var som helst mellan stöden

Integrerad linjal visar avståndet mellan hängstängerna i tum och centimeter

Stödjer upp till sju 2" (50 DN) kanaler, sex 2" (50 DN) vattenfyllda rör vid 10' (3 m) delning, eller upp till 18" (450 DN) kabelränna

Kanal kan stödjas ovanpå och underifrån vilket eliminerar behov av dubbelsidigt stag

Kabelrör och rörledningar kan placeras direkt på stagprofilen och sparar vertikalt plats i byggnader med begränsat installationsutrymme

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 366594

Material: Stål

Yta: Förgalvaniserad

Stångstorlek (RS): 10

Tjocklek (T): 1 mm

A.: 318 - 508 mm

B.: 356 - 546 mm

C.: 41 mm

D.: 22.2 mm

E: 35 mm


Statisk belastning 1 (F1): 1330N

Statisk belastning 2 (F2): 880N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last 1 avser en fördelad last för 12" – 20" (300 - 500 mm) installationer och en punktlast för 12" – 16" (300 – 400 mm) installationer. Statisk last 2 avser en punktlast för 16" – 20" (400 – 500 mm) installationer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/CADDY

