

Wire Basket Tray Waterfall, 304 mm, Electrogalvanized

KATALOGNUMMER

WBTWTRFALL12EG

Łuk korytka nVent CADDY WBT zewnętrzny to wszechstronne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zarządzania kablami w siatkowych korytkach kablowych. Dzięki innowacyjnej technologii montażu instalatorzy mogą wyeliminować naprężenia i punkty nacisku na kable oraz potrzebę przycinania korytek, co pozwala oszczędzić cenny czas pracy. Jego elastyczna konstrukcja i niewymagający narzędzi montaż pozwalają na zastosowanie zarówno w instalacjach naściennych, jak i sufitowych.

Waterfall ger tillförlitligt stöd och skydd för stora kabelpaket med hög densitet och är perfekt för hantering av koppar-, fiberoptik-, PoE- och DAS-kablar. Sidoväggarna är tillgängliga i 12- och 20-tumsalternativ med 120 graders böjningsradie och hjälper installatörer dra kablar till önskade platser för att skapa kontinuerliga rännlösningar på ett smidigt sätt med tilltalande slutresultat.

Waterfall har särskilda avgränsningsområden för jordning och bindning, om det behövs.

DESIGN

fästöppningar för kabelbuntar

pulverbeläggning som skyddar mot repor och kabelskador

120 graders böjning, vilket efterlever TIA-godkända standardradier för alla kabeltyper

standardytbeläggningar, bland annat svart pulverlack och galvaniserade (zink) beläggningar, med anpassningsalternativ för andra färger på begäran

optimalt stöd för datakablar med höga prestanda upp till och med fiberoptik samt Cat 5e, Cat 6, Cat 6A och Cat 7.

PRODUKTATTRIBUT

Material: Stål

Färg: Grå

Yta: Elförzinkat



Längd (L): 347mm

Höjd (H): 139 mm

Bredd (W): 196 mm

Enhetsvikt: 1.2 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

