

Kanalclips för väggmontering, 18–30 mm OD, 7 mm Hål

KATALOGNUMMER

WC812

DESIGN


Snabb infästning av rör, slang, MC/AC och rör mot väggytor

Intryckningsmontering av sladdrör

Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler

Utförande med låg profil minskar risken för fasthakning

Säkras med pulveraktiverade verktyg, självgängande betongankare eller skruvdragare



PRODUKTATTRIBUT


Artikelnummer: 160890

Material: Fjäderstål

Yta: nVent CADDY Armour

Ytterdiameter (OD): 18 - 30 mm

Hålstorlek (HS): 7 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

