

Inre stagbalksklämma med bult, Stål, HD, EG, M10 Skruv



KATALOGNUMMER

ZT606HDEG

DESIGN

U-format clips för att klämma fast en stagprofils baksida mot en balk

Sexkantsbult ingår

Måste monteras i par

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 313270

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat;Elförzinkat

Flänstjocklek (FT): 28 mm Max

Bredd (W): 30 mm



Skruvdiameter (Sc): 10

Statisk belastning: 2900N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor.

Ta hänsyn till stagprofilens tjocklek vid beräkning av flänstjocklek.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

