

Profilbjelkeklammer med U-bolt, stål, HD, A, C, CC profil



KATALOGNUMMER

ZTA601HD

DESIGN

Komplett med U-bult och muttrar

Måste monteras i par

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 387701

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Struttyp: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Stångstorlek (RS): 10

Flänstjocklek (FT): 18 mm Max

Bredd (W): 80 mm

Tjocklek (T): 6 mm

A.: 24 mm

B.: 45 mm


C.: 95 mm

Statisk belastning: 5000N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

