

Profilbjelkeklammer med U-bolt, S316, A, C, CC Profil



KATALOGNUMMER

ZTA601S6

DESIGN

Komplett med U-bult och muttrar

Måste monteras i par

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 387710

Material: Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)

Struttyp: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Stångstorlek (RS): 10

Flänstjocklek (FT): 18 mm Max

Bredd (W): 80 mm

Tjocklek (T): 6 mm

A.: 24 mm


B.: 45 mm

C.: 110 mm

Statisk belastning: 5000N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

