

1-1 Hjørnevinkelbrakett lukket hull, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Skruer



KATALOGNUMMER

ZW219A45

DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 313640

Material: Stål

Yta: Varmförzinkat

Vinkel (a): 45 °

B.: 100 mm

C.: 67 mm



Hålstorlek (HS): 14

Tjocklek (T): 6

Skruv ingår: Ja

Skruvdiameter (Sc): 10

Skruvlängd (L): 25mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

