

EM-M ledning/rör till flänsklämma



DESIGN

För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar

Låsclips kan vridas 360°

Endast hammare krävs för montering



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)
12EM58S1	179820	1500694	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm
12EM912S1	179830		Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm
16EM1318	173745		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm
16EM24	171740	1500769	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm
16EM58	171490	1500775	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm
16EM912	173570	1500784	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)
20EM24	171800	1500770	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm
20EM58	171950	1500776	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm
20EM912	173580	1500785	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm
24EM24	171960	1500772	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm
24EM58	171970	1500777	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm
24EM912	173590	1500787	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm
32EM24	173600		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm
32EM58	173610	1500778	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm
32EM912	173620	1500788	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm
6EM58	171750		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm
812EM1318	160075		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm
812EM24	160120	1500767	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm
812EM58	160130	1500773	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm
812EM912	160140	1500783	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)
8EM24S1	179780		Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm
8EM58S1	179790	1500693	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm
8EM912S1	179800		Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Certifieringar
12EM58S1	179820	1500694	200N	
12EM912S1	179830		200N	
16EM1318	173745		330N	UL, cUL
16EM24	171740	1500769	330N	ITB
16EM58	171490	1500775	330N	ITB
16EM912	173570	1500784	330N	ITB
20EM24	171800	1500770	330N	ITB
20EM58	171950	1500776	330N	ITB
20EM912	173580	1500785	330N	ITB
24EM24	171960	1500772	330N	ITB
24EM58	171970	1500777	330N	ITB
24EM912	173590	1500787	330N	ITB
32EM24	173600		330N	ITB
32EM58	173610	1500778	330N	ITB
32EM912	173620	1500788	330N	ITB
6EM58	171750		330N	
812EM1318	160075		330N	cUL, UL
812EM24	160120	1500767	330N	ITB
812EM58	160130	1500773	330N	ITB
812EM912	160140	1500783	330N	ITB

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Certifieringar
8EM24S1	179780		200N	
8EM58S1	179790	1500693	200N	
8EM912S1	179800		200N	



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

