

EM-P ledning till flänsklämma



DESIGN

Endast hammare krävs för montering

Finns för EMT, kabelrör, IMT och aluminiumkanal


Svänger 360°

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)	Ultimat statisk belastning (F)	Certifieringar
12P24	175110	1500642	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	175120	1500649	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
12P912	175130	1500655	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P24	175140	1500643	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
16P58	175150	1500650	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
16P912	175160	1500656	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	
8P24	172150	1500641	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
8P58	172160	1500648	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
8P912	175100	1500654	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

