

Flexibel plastledning och rörklämma



DESIGN

Intryckningsmontering av sladdrör

Flexibel klämdesign rymmer flera ledningsstorlekar med en klämma

Kompatibel med olika konstruktionskomponenter för att passa olika konstruktioner inklusive betong, tegel, plywood, kabelränna, fästelement av fjäderstål och gängad stång

Klämmor som snäpps ihop kan enkelt monteras för att begränsa antalet fästpunkter till strukturen

Låg profil möjliggör installationer i trånga utrymmen

Ikke-flam spridande enligt IEC 61386-25

Klarade 650 °C glöd/varm tråd trådtest per EN 60695-2

Halogenfri


UV-stabiliserad

Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

