


FPN Universalankare

DESIGN

Expansionsfixering för trä eller fiber-/gipsskivor

För användning i betong, tegel och lättbetong



Material: Nylon
Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvdiameter	Längd	Borrdiameter	Borrhålsdjup	Statisk belastning 1
FPN10	570730	6 - 8 mm	50mm	10mm	60mm	1500N
FPN12	570740	8 - 10 mm	60mm	12mm	70mm	1800N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statisk belastning 2	Statisk belastning 3
FPN10	570730	850N	800N
FPN12	570740	950N	800N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Se statisk belastning 1 för förankring i betong C20/25 utan sprickor. Se statisk belastning 2 för förankring i massivt tegel Mz 20. Se statisk belastning 3 för förankring i massivt sandstensblock KS 20.

Statiska laster beräknas med maximal skruvdiameter.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

