


H-PSM ledning till flänsklämma, sidomontering



DESIGN

Endast hammare krävs för montering


Finns för EMT, kabelrör och aluminiumkanal

Svängar 360°

Riktning: Sidomontering
Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)	Ultimat statisk belastning (F)
12P24SM	175220	1500715	22 - 30 mm	3 - 8 mm	111N
12P58SM	175230	1500719	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
12P912SM	175240	1500725	22 - 30 mm	14 - 20 mm	111N
16P24SM	175260	1500716	30 - 35 mm	3 - 8 mm	111N
16P58SM	175270	1500720	30 - 35 mm	8 - 14 mm	111N
16P912SM	175280		30 - 35 mm	14 - 20 mm	111N
8P24SM	175180	1500714	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
8P4SM	175170	1500713	18 - 22 mm	2 - 3 mm	111N
8P58SM	175190	1500718	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N
8P912SM	175200	1500724	18 - 22 mm	14 - 20 mm	111N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

