

H-Ti/T stång till flänsklämma



DESIGN

För upphängning av gängad stång i balkflänsar

Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling

Endast hammare krävs för montering

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	Statisk belastning	Certifieringar
160000	160000		11 mm	Standard	2 - 3 mm	700N	ITB
160010	160010		11 mm	Standard	3 - 8 mm	900N	ITB
160030	160030		11 mm	Standard	14 - 20 mm	900N	ITB
M10Ti24	175000	1500676	10 mm	Gängat	3 - 8 mm	900N	ITB
M10Ti58	175010	1500683	10 mm	Gängat	8 - 14 mm	900N	ITB
M10Ti912	175020		10 mm	Gängat	14 - 20 mm	900N	ITB
M6Ti24	174820	1511460	6 mm	Gängat	3 - 8 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6Ti24, M6Ti58
M6Ti24R5	191024	1500669	6 mm	Gängat	3 - 8 mm	900N	
M6Ti4	174810		6 mm	Gängat	2 - 3 mm	700N	ITB

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Flänstjocklek (FT)	Statisk belastning	Certifieringar
M6TI58	174830	1511462	6 mm	Gångat	8 - 14 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI912	174840	1500684	6 mm	Gångat	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI24	174910	1500670	8 mm	Gångat	3 - 8 mm	900N	ITB
M8TI4	174900		8 mm	Gångat	2 - 3 mm	700N	ITB
M8TI58	174920	1500678	8 mm	Gångat	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	1500685	8 mm	Gångat	14 - 20 mm	900N	ITB
T1058	160020		11 mm	Standard	8 - 14 mm	900N	ITB

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

