

Hammer-on flänsklämma, bottenfäste med pinnbult



DESIGN

Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar

Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar

Sortiment av infästningspunkter som erbjuds för minskat lager

Endast hammare krävs för montering



SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	Stångstorlek (RS)
EM1318SM	171855		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6
EM24SM	170530	1500794	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6
EM24SM16	160440	1511412	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6
EM24SM16SP10	172220	1511417	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6
EM24SS1	179750	1500705	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6
EM58SM	172060	1500798	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	Stångstorlek (RS)
EM58SM16	160450	1511414	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6
EM58SM16SP10	172230	1511418	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6
EM58SMS1	179760	1500707	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6
EM912SM	171850	1500799	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6
EM912SM16	160460	1511416	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6
EM912SS1	179770	1500708	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
EM1318SM	171855		6	11mm	450N	330N
EM24SM	170530	1500794	6	11mm	450N	330N
EM24SM16	160440	1511412	6	16mm	450N	330N
EM24SM16SP10	172220	1511417	6	16mm	450N	330N
EM24SS1	179750	1500705	6	11mm	200N	200N
EM58SM	172060	1500798	6	11mm	450N	330N
EM58SM16	160450	1511414	6	16mm	450N	330N
EM58SM16SP10	172230	1511418	6	16mm	450N	330N
EM58SMS1	179760	1500707	6	11mm	200N	200N
EM912SM	171850	1500799	6	11mm	450N	330N
EM912SM16	160460	1511416	6	16mm	450N	330N
EM912SS1	179770	1500708	6	11mm	200N	200N

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)	Certifieringar
EM1318SM	171855		110N	cUL, UL
EM24SM	170530	1500794	110N	ITB
EM24SM16	160440	1511412	110N	
EM24SM16SP10	172220	1511417	110N	
EM24SS1	179750	1500705	110N	
EM58SM	172060	1500798	110N	ITB
EM58SM16	160450	1511414	110N	

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)	Certifieringar
EM58SM16SP10	172230	1511418	110N	
EM58SMS1	179760	1500707	110N	
EM912SM	171850	1500799	110N	ITB
EM912SM16	160460	1511416	110N	
EM912SS1	179770	1500708	110N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

