

Hammer-on flänsklämma, vertikal montering



DESIGN

Kan användas för att stödja boxar, armaturer eller andra tillämpningar i balkflänsar

Passar de flesta balkar


Endast hammare krävs för montering

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Stångstorlek (RS)	Statisk belastning
4H24I	170150	1500699	3 - 8 mm	6	150N
4H58I	170250	1500703	8 - 14 mm	6	150N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

