

Kraftig klämma med fjäderben

DESIGN



Passar för stagmontering



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	B.	Vridmoment (TQ)
6120HD	330600	1523200	Stål	Varmförzinkat	3 - 33 mm	60 mm	30 N·m
6120S4	330610	1500610	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		3 - 33 mm	60 mm	30 N·m

Stagtyp	A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

