

Sexkantsmutter

DESIGN

Invändigt gängad med sexkantsdrift för många applikationer



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Stångstorlek	Tjocklek	Vajerstorlek
010M10	592060	Stål	Elförzinkat	M10		
010M10HD	592065	Stål	Varmförzinkat	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12	592070	Stål	Elförzinkat	M12	10 mm	19 mm
010M12HD	592075	Stål	Varmförzinkat	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Stål	Elförzinkat	M16	13 mm	24 mm
010M6	592040	Stål	Elförzinkat	M6	5 mm	10 mm
010M8	592050	Stål	Elförzinkat	M8	6.5 mm	13 mm
010M8S4	592140	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDD1](https://www.nvent.com/ENDD1)

